

ApeosPort C2410SD

A4 彩色多功能影印機

特性



Colour



每分鐘
打印 24 頁



影印

打印

傳真

掃描



卓越性能和生產力

- 精巧設計可放於工作空間任何一角
- 彩色打印最高可達每分鐘24頁
- 內置自動送稿器，黑白/彩色掃描每分鐘高達20頁。提供標準250張紙盤一個
- Wi-Fi、乙太網絡或USB連線

操作簡單


- 直覺化2.8吋彩色中文觸控螢幕
 - 支援ID卡打印功能，輕鬆將ID卡正反面影印在紙張的同一面
 - 支援Mopria®和AirPrint，流動打印隨處所印
 - 支援USB打印*/掃描檔案到USB
- * 檔案格式：PDF/TIFF/JPEG

安全性

- 機密打印功能防止資訊外洩
- 可操控影印機的連接權限
- 可設定刪除暫存於記憶體中的資料

環保節能

- 支援雙面打印可節省紙張
- 內建ECO模式，可輕鬆預設紙張和碳粉的節省模式



技術規格

打印	
操作面板	2.8吋 LCD 中文觸控螢幕
打印速度 (A4/最高可達)	黑色：每分鐘24頁 / 彩色：每分鐘24頁
首張打印時間 (最快)	黑色：10.6 秒 / 彩色：10.6 秒
打印解像度	黑色：4800 Color Quality (2400 x 600 dpi), 600 x 600 dpi 彩色：4800 Color Quality (2400 x 600 dpi), 600 x 600 dpi
記憶體	512 MB
硬碟	不支援
影印	
影印速度 (A4)	黑色：24 cpm / 彩色：24 cpm
首張影印時間	黑色：少於11.8 秒 / 彩色：少於15.2 秒
掃描	
掃描器類型 / 自動送稿機掃描	ADF (單次單面掃描)
掃描速度	黑色：每分鐘最高可達 20 頁 (A4) / 21 頁 (Letter) 彩色：每分鐘最高可達 20 頁 (A4) / 21 頁 (Letter)
自動送稿器紙張容量	50張 (75 gsm紙張)
傳真	
傳輸速度	最高可達 33,600 bps, V.34 Half-Duplex Kbps
碳粉匣	
碳粉匣容量	4,500頁黑色及彩色(CMYK)大容量碳粉匣 1,500頁黑色及彩色(CMYK)標準容量碳粉匣
隨機碳粉匣	750頁黑色(K)碳粉匣、500頁彩色(CMY)碳粉匣
紙張處理	
標準紙盤	100 張雙面出紙盤, 單張手送紙盤, 250 張送紙盤
紙張輸入容量	250+1 張 (75 gsm紙張)
紙張輸出容量	100 張 (75 gsm紙張)
支援的紙質類型	日式明信片, 標籤紙, 厚卡紙, 普通紙, 信封, 光面紙
支援的紙質尺寸	A6, Oficio, 7 3/4 Envelop, 9Envelop, JIS-B5, A4, Legal, A5, 日式明信片(100mm x 148mm), Letter, B5 Envelope, Statement, C5 Envelope, Executive, Universal, DL Envelop, Folio, 10 Envelop
一般規格	
標準連接埠	乙太網路 (10/100/1000), 前方高速 USB 連接埠與 USB 2.0 規格相容 (Type A), 802.11b/g/n 無線, USB 2.0規範高速認證 (Type B)
噪音值 (操作時)	50 dBA (打印) / 50 dBA (影印) / 44 dBA (掃描)
指定操作環境*1	濕度：相對濕度8至80%*2 溫度：10至32°C*3 (排除冷凝因素)
尺寸 (毫米 - 高 x 寬 x 深) / 重量 (公斤)	345 x 412 x 395毫米 / 19.4公斤

*1：根據所使用的紙張，在達到標準使用環境的溫度和濕度以及影印機內部適合安裝環境之前，打印品質可能會下降。*2：當濕度為80%時，溫度為25.5°C或更低。
*3：當溫度為32°C時，濕度為45%或更低。

耗材*1

產品名稱	商品編號	可打印頁數
黑色標準容量回收計劃碳粉匣*2	CT351267	最多達：1,500頁
青色標準容量回收計劃碳粉匣*2	CT351268	最多達：1,500頁
洋紅標準容量回收計劃碳粉匣*2	CT351269	最多達：1,500頁
黃色標準容量回收計劃碳粉匣*2	CT351270	最多達：1,500頁
黑色大容量回收計劃碳粉匣*2	CT351263	最多達：4,500頁
青色大容量回收計劃碳粉匣*2	CT351264	最多達：4,500頁
洋紅色大容量回收計劃碳粉匣*2	CT351265	最多達：4,500頁
黃色大容量回收計劃碳粉匣*2	CT351266	最多達：4,500頁
黑色大容量常規碳粉匣	CT351291	最多達：4,500頁
青色大容量常規碳粉匣	CT351292	最多達：4,500頁
洋紅色大容量常規碳粉匣	CT351293	最多達：4,500頁
黃色大容量常規碳粉匣	CT351294	最多達：4,500頁
廢粉回收盒	CWAA0973	最多達：15,000頁

*1：根據 ISO/IEC 19798 標準的公佈值。可打印頁數的實際數量可能與公佈的值有差異，具體取決於打印內容、紙張尺寸、紙張類型、使用條件、開啟 / 關閉裝置電源時的初始化作業、保持打印品質的調優作業以及其他此類使用環境條件。

*2：更多回收詳細資訊，請參閱我們的網站。

fujifilm.com/fbhk

FUJIFILM

富士膠片商業創新香港有限公司

香港九龍觀塘巧明街98號The Millennity第1座27樓

電話：+852 2513 2888 傳真：+852 2560 6433

客戶專線

香港 電話：+852 2513 2513 傳真：+852 2513 2518

澳門 電話：+853 2855 8008 傳真：+853 2857 4996

電郵：shm-fbhk-csc@fujifilm.com

FUJIFILM BI Hong Kong